


Garant**XNEX 080608, HB7710, Typ: GGG**

ÚDAJE O OBJEDNÁVKE

Číslo objednávky	215190 GGG
GTIN	4067263499527
Trieda položky	21A

Popis

Prevedenie:

Obojstranná otočná rezná platnička z tvrdokovu s 2×3 reznými hranami na **rohové frézovanie**. 6 rezných hrán zabezpečuje vysokú hospodárnosť vďaka nízkej cene za jednu reznú hranu.

Upozornenie:

Normované hodnoty pre $a_e = 0,3 \times D$ / $a_p = 3\text{mm}$.

Technický opis

Typ	GGG
Hrúbka platne S	6.35 mm
Uhlový Polomer	0,8 mm
Posuv f_z na zub	0,23 mm
Kód ISO vhodná Otočná rezná platnička	XNEX 080608
Typ	HB7710
Rezný materiál	HM

maximálna hĺbka rezu $a_{p,max}$	4 mm
Počet výmien/rezných hrán	6
Povrchová úprava	s povrchovou úpravou
Druh produktu	Vymeniteľné otočné rezné platničky na frézovanie

Údaje o užívateľovi

	Zhoda	V_c	Kód ISO
Oceľ < 900 N/mm ²	vhodný	240	P
Oceľ < 1100 N/mm ²	vhodný	200	P
Oceľ < 1400 N/mm ²	vhodný	180	P
GGG	vhodný	290	K
mokrú maximum	podmienene vhodný		
suché	vhodný		