

Garant**Frézovacia doštička pre vnútorný závit 60°, HB7735, Stúpanie: 2mm****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	218058 2
GTIN	4045197447357
Trieda položky	21D

Popis**Prevedenie:****Stabilné frézovacie doštičky pre vysoké posuvy a vysokú produktivitu.**

S jednou reznou hranou

Použitie:**Na metrické vnútorné závity 60°** podľa normy DIN/ISO R 262 (DIN 13) trieda tolerancie 6H.**Upozornenie:**

Pri montáži treba vždy dbať na jednotnosť strán závitových frézovacích doštičiek, inak dôjde k deformácii závitov! (Strana vyhotovená s označením, príp. bez neho.)

Posuv $f_z = \text{HB 7720 z ocele} < 750 \text{ N/mm}^2 = 0,25 \text{ mm / zub}$.Posuv $f_z = \text{HB 7735 z INOX-u} > 900 \text{ N/mm}^2 = 0,15 \text{ mm / zub}$.**Technický opis**

Vonkajšie/vnútorné použitie	vnútorný
Plný profil	áno
Povrchová úprava	TiAlN
Stúpanie závitov	2 mm

vhodné pre závit	M16
Počet rezných hrán Z	12
Typ	HB7735
Rezný materiál	HM
Druh závitu	M
Druh závitu	M-LH
Druh závitu	MF
Druh závitu	MF-LH
Vrcholový uhol závit	60 Stupeň
Veľkosť doštičiek	24 mm
Smer rezania	pravé a ľavé
Druh produktu	Rezná vložka na frézovanie

Údaje o užívateľovi

	Zhoda	V _c	Kód ISO
Oceľ < 500 N/mm ²	podmienene vhodný	120	P
Oceľ < 750 N/mm ²	podmienene vhodný	110	P
Oceľ < 900 N/mm ²	podmienene vhodný	100	P
Oceľ < 1100 N/mm ²	vhodný	80	P
Oceľ < 1400 N/mm ²	vhodný	60	P
Oceľ < 55 HRC	podmienene vhodný	25	H
Oceľ < 60 HRC	podmienene vhodný	20	H
INOX < 900 N/mm ²	vhodný	80	M
INOX > 900 N/mm ²	vhodný	70	M
GG(G)	vhodný	70	K
CuZn	podmienene vhodný	120	N
Olej	podmienene vhodný		
mokrý maximum	vhodný		
mokrý minimálne	vhodný		

suché	podmienene vhodný
-------	-------------------

vzduch	podmienene vhodný
--------	-------------------