

Garant**APKT 1604 PDTR, HB7525, Typ: UNI**

ÚDAJE O OBJEDNÁVKE

Číslo objednávky	215758 UNI
GTIN	4067263499534
Trieda položky	21A

Popis

Upozornenie:

Orientačné hodnoty platia pre frézy č. 215705 po 215717: $a_e = 0,3 \times D$ / $a_{p \max} = 7$ mm.

Technický opis

Typ	UNI
Uhlový Polomer	0,8 mm
Kód ISO vhodná Otočná rezná platnička	APKT 1604 PDTR
Typ	HB7525
Rezný materiál	HM
Hrúbka platne	4,76 mm
Druh produktu	Vymeniteľné otočné rezné platničky na frézovanie

Údaje o užívateľovi

	Zhoda	V_c	Kód ISO
Oceľ < 500 N/mm ²	vhodný	295	P
Oceľ < 750 N/mm ²	vhodný	190	P
Oceľ < 900 N/mm ²	vhodný	170	P
Oceľ < 1100 N/mm ²	vhodný	125	P
Oceľ < 1400 N/mm ²	vhodný	80	P
Oceľ < 55 HRC	podmienene vhodný	55	H
Oceľ < 60 HRC	podmienene vhodný	40	H
INOX < 900 N/mm ²	vhodný	170	M
INOX > 900 N/mm ²	vhodný	140	M
GG(G)	vhodný	140	K
mokrú maximum	podmienene vhodný		
suché	vhodný		