

Garant**RDHW 1003 MOT, HB7605, Typ: HART**

ÚDAJE O OBJEDNÁVKE

Číslo objednávky	212251 HART
GTIN	4067263499541
Trieda položky	21A

Popis

Prevedenie:

Všetky otočné rezné platničky sú vhodné na použitie s 0° negatívnymi aj 7° pozitívnymi nosičmi.

Upozornenie:

Normované hodnoty pre $a_e = 0,3 \times D$ / $a_{pmax} = 2,5$ mm.

Technický opis

Rezný materiál	HM
Typ	TVRDÁ
Kód ISO vhodná Otočná rezná platnička	RDHW 1003 MOT
Typ	HB7605
Posuv f_z na zub	0,16 mm
Počet výmien/rezných hrán	1
Povrchová úprava	s povrchovou úpravou

Druh produktu

Vymeniteľné otočné rezné
platničky na frézovanie**Údaje o užívateľovi**

	Zhoda	V_c	Kód ISO
Oceľ < 1100 N/mm ²	vhodný	180	P
Oceľ < 1400 N/mm ²	vhodný	140	P
Oceľ < 55 HRC	vhodný	170	H
Oceľ < 60 HRC	vhodný	160	H
Oceľ < 67 HRC	podmienene vhodný	130	H
mokrú maximum	podmienene vhodný		
suché	vhodný		