

**Multifunkčné kliešte, Celková dĺžka: 225mm****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	729701 225
GTIN	4067263499572
Trieda položky	72B

Popis**Prevedenie:**

Teleso klieští z plochej ocele, čierne lakované, nohy s plastovými rukoväťami a otváracou pružinou. Lisovanie pre 0,35 – 1; 1,5 - 6 izolované/neizolované zástrčky/konektory a 7 – 8 mm svorky automatického zapaľovania. Rezačka so závitom pre čapy M2,6 – M5. Odizolovač 0,5 – 6 mm². Rezanie mäkkých Cu a Al drôtov. Dlhý zúbkovaný upínací hrot na prácu v stiesnených priestoroch.

Použitie:

Na odizolovanie, rezanie, lisovanie atď., najmä v opravárenskom sektore.

Technický opis

Celková dĺžka	225 mm
pre prierez vodiča	1,5 – 6 mm ²
pre prierez vodiča	0,35 – 1 mm ²
odizolovanie pre Ø vodiča	6 mm ²
Fréza na závitové skrutky	M2,6 – M5
s izolačnou funkciou	áno
s funkciou rezania	áno
Druh produktu	Krimpovacie kliešte

