

**Videoendoskop VIPER so sondou, Ø 2,2 mm, Dĺžka sondy: 1000mm****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	492790 1000
GTIN	2050002074330
Trieda položky	49C

Popis**Prevedenie:**

Ľahký, kompaktný a flexibilne použiteľný videoendoskop VIPER. Rýchlo vymeniteľné sondy s rôznymi priermi (od 2,2 mm) a pracovnými dĺžkami zvyšujú flexibilitu. Vďaka nízkej hmotnosti je endoskop VIPER extrémne ľahký a praktický.

- **Jasný 4,3-palcový monitor s technológiou kamery CMOS pre obraz v kvalite HD.**
- **Intuitívne a jednoduché ovládanie.**
- **Dlhé, neprerušované kontroly vďaka bežne dostupnému akumulátoru.**
- **Rýchly prenos údajov pomocou Micro-USB 2.0, Mini-HDMI pripojenia a slotu na pamäťové karty SD.**
- **Rýchlo vymeniteľné sondy s rôznymi priermi a pracovnými dĺžkami.**

Rozsah balenia:

Napájací adaptér, kábel micro USB, video kábel, 2x litium-iónový akumulátor, 8 GB pamäťová karta SD, kovový stojan, prepravný kufrík.

Technický opis

Uhol otvorenia	90 Stupeň
Oblasť zaostrenia	3 - 50 mm
Kamerový snímač	CMOS
Zásobovanie energiou	Prevádzka s akumulátorom

Séria	VIPER
Veľkosť displeja	4,3 palec
Smer pohľadu	0 Stupeň
Dĺžka sondy	1000 mm
Ø sondy	2,2 mm
Atribút Názov produktu	Ø 2,2 mm
Druh produktu	Endoskop