

KÄRCHER**Priemyselný vysávač, Označenie výrobcu: IVR-L65/20****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	078522 IVR-L65/20
GTIN	4054278695129
Trieda položky	07D

Popis**Prevedenie:**

Priemyselný vysávač vhodný na vysávanie a oddeľovanie **chladiacich kvapalín, mazacích emulzií, vody alebo oleja s pevnými časticami (napr. kovovými trieskami).**

- **Kompaktná konštrukcia a robustný materiál pre najlepšie jazdné vlastnosti.**
- **Maximálna flexibilita používania a dlhá životnosť vďaka sieťovému káblu odolnému voči oleju.**
- **Sanie sa vykonáva prostredníctvom 360° otočnej hadicovej prípojky na sacej hlave.**

2-motorový priemyselný vysávač 2,4 kW so **sklápacím podvozkom a 65-litrovou nádobou.**

Rozsah balenia:

S vyklápacím podvozkom a vyprázdňovacou hadicou s ukazovateľom stavu náplne. **Bez príslušenstva. Vhodné príslušenstvo nájdete pod číslom 078524, 078529 a 078533.**

Upozornenie:

Vyhotovenie so 100-litrovou nádobou z nehrdzavejúcej ocele nájdete pod číslom 078522 sk. IVR-L100DP v našom e-shope.

Technický opis

Spínač zapnutia/vypnutia	áno
--------------------------	-----

Vákuum	220 mbar
Pracovná hlučnosť	70 dB(A)
Šírka	570 mm
Zásobovanie energiou	Sieťová prevádzka
Prachová trieda - vysávač	L
Výška	1330 mm
Objem kontajnera	65 l
Dĺžka	730 mm
Menovitý rozmer prípojky	DN50 mm
Počet turbín	2
Hmotnosť	43 kg
Príkon	2000 W
Objemový prietok vzduchu	100 l/s
Dĺžka kábla	6 m
Druh produktu	Vysávač na mokré a suché vysávanie