


Garant**Súprava 6-hranných skrutkovačov s T-rukoväťou, Počet nástrojov: 7****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	952922 7
GTIN	4067263723196
Trieda položky	91A

Popis**Prevedenie:**

Bežné sortimenty náradia v dvojfarebnej vložke z tvrdej PE peny. Pena s uzatvorenými pórmí je odolná proti oleju a nenasáva žiadne kvapaliny. **Krycia vrstva antracitová**, spodná sivá **kontrastná farba** signalizuje chýbajúce náradie.

Rozsah balenia:

Vložka z tvrdennej peny prázdna č. 952001 veľ. 952922: 1 ks

6-hranný skrutkovač GARANT č. 627702 veľ. 2,5: 1 ks

6-hranný skrutkovač GARANT č. 627712 veľ. 3; 4; 5; 6; 8; 10: 1 ks

Technický opis

Šírka	200 mm
Hĺbka	500 mm
Počet nástrojov	7
Šírka v G	8
Prevedenie	so skrutkovačom
Hĺbka v G	20
Textúra tvrdej peny LD45, hrúbka	30 mm
Stupeň naplnenia zásuvky v G	8x20
Druh produktu	Vložka z tvrdennej peny

Príslušenstvo

6-hranný skrutkovač s T-rukoväťou Šesťhran 2,5	627702 2,5
6-hranný skrutkovač s T-rukoväťoua guľôčkovou hlavou Šesťhran 10	627712 10
6-hranný skrutkovač s T-rukoväťoua guľôčkovou hlavou Šesťhran 3	627712 3
6-hranný skrutkovač s T-rukoväťoua guľôčkovou hlavou Šesťhran 4	627712 4
6-hranný skrutkovač s T-rukoväťoua guľôčkovou hlavou Šesťhran 5	627712 5
6-hranný skrutkovač s T-rukoväťoua guľôčkovou hlavou Šesťhran 6	627712 6
6-hranný skrutkovač s T-rukoväťoua guľôčkovou hlavou Šesťhran 8	627712 8
Vložka z tvrdenej peny pre súpravy náradia Vhodný pre sadu vložiek s tvrdenej peny 952922	952001 952922