




Súprava príslušenstva 3/8, Počet nástrojov: 17



ÚDAJE O OBJEDNÁVKE

Číslo objednávky	953714 17
GTIN	4067263723592
Trieda položky	91A

Popis

Prevedenie:

Bežné sortimenty náradia v dvojfarebnej vložke z tvrdej PE peny. Pena s uzatvorenými pórmí je odolná proti oleju a nenasáva žiadne kvapaliny. Krycia vrstva antracitová, spodná kontrastná šedá farba signalizuje chýbajúce nástroje.

Vložky z tvrdennej peny vyplňajú 1/4 (10 G × 8 G, resp. 250 × 200 mm) alebo 1/2 (20 G × 8 G, resp. 500 × 200 mm) úžitkovej plochy zásuvky.

Vhodné pre:

Dielenské vozíky GARANT so zásuvkami s plným výsuvom a novým rastrom zásuviek **20 G × 16 G**, resp. 500 × 400 mm (Š × H).

Peny veľkosti 10 G × 8 G sa hodia do Shadowboard č. 923210 veľ. 250 (2 peny na jeden Shadowboard).

Rozsah balenia:

Vložka z tvrdennej peny prázdna č. 952001 veľ. 953714: 1 ks

6-hranná extra dlhá násada skrutkovača HOLEX č. 637613 veľ. 4; 5; 6; 8; 10: 1 ks

12-hranná násada HOLEX č. 637320 veľ. 10; 11; 12; 13; 14; 15; 16; 17; 18; 19; 21; 22: 1 ks

Technický opis

Hĺbka	250 mm
Hĺbka v G	10

Šírka	200 mm
Prevedenie	s nástrčným kľúčom
Šírka v G	8
Počet nástrojov	17
Textúra tvrdej peny LD45, hrúbka	30 mm
Stupeň naplnenia zásuvky v G	8×10
Pohonný štvorhran	3/8 palec
Druh produktu	Vložka z tvrdennej peny

Príslušenstvo

Vložka z tvrdennej peny pre súpravy náradia Vhodný pre sadu vložiek s tvrdennej peny 953714

952001 953714

12-hranná vložka, 3/8dlhé Rozmer cez steny 10	637320 10
12-hranná vložka, 3/8dlhé Rozmer cez steny 11	637320 11
12-hranná vložka, 3/8dlhé Rozmer cez steny 12	637320 12
12-hranná vložka, 3/8dlhé Rozmer cez steny 13	637320 13
12-hranná vložka, 3/8dlhé Rozmer cez steny 14	637320 14
12-hranná vložka, 3/8dlhé Rozmer cez steny 15	637320 15
12-hranná vložka, 3/8dlhé Rozmer cez steny 16	637320 16
12-hranná vložka, 3/8dlhé Rozmer cez steny 17	637320 17
12-hranná vložka, 3/8dlhé Rozmer cez steny 18	637320 18
12-hranná vložka, 3/8dlhé Rozmer cez steny 19	637320 19
12-hranná vložka, 3/8dlhé Rozmer cez steny 21	637320 21
12-hranná vložka, 3/8dlhé Rozmer cez steny 22	637320 22
6hranná zástrčná hlavice, 3/8 palcedlhá, s guľôčkovou hlavou Šest'hran 10	637613 10
6hranná zástrčná hlavice, 3/8 palcedlhá, s guľôčkovou hlavou Šest'hran 4	637613 4
	637613 5

6hranná zástrčná hlavice, 3/8 palcedlhá, s guľôčkovou
hlavou Šest'hran 5

6hranná zástrčná hlavice, 3/8 palcedlhá, s guľôčkovou
hlavou Šest'hran 6

637613 6

6hranná zástrčná hlavice, 3/8 palcedlhá, s guľôčkovou
hlavou Šest'hran 8

637613 8