

**Garant****Rúnový kompaktný kotúč, Ø 125 mm, Porovnanie zrnitosti: 180****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	567006 180
GTIN	4067263723721
Trieda položky	51M

**Popis****Prevedenie:**

Lisované vlákňité rúno s brúsnym zrnom spojeným živicom umožňuje **odstránenie a konečnú úpravu v jednom kroku. Univerzálny kotúč** na ľahké odihľovanie, zahľadenie jemných škrabancov, odstránenie farieb.

**Použitie:**

Na opracovanie povrchu a hrán na uhlových brúskach (odporúčané otáčky 6 000 min<sup>-1</sup>).

**Technický opis**

Prevedenie	3 S fine
Ø otvora	22,23 mm
Skratka pre brúsivo	SiC
Brusivo	karbid kremíka (SiC)
Stupeň tvrdosti	mäkká
Porovnanie zrnitosti	180
Stupeň jemnosti	jemná
Podiel železa, síry a chlóru	< 0,1 %

Popis tvaru	ploché
Atribút Názov produktu	Ø 125 mm
optimalizované pre materiál	Oceľ
optimalizované pre materiál	INOX
maximálna obvodová rýchlosť	60 m/s
Druh produktu	Kompaktný kotúč

### Údaje o užívateľovi

	Zhoda	V <sub>c</sub>	Kód ISO
Alu mg	vhodný		
Oceľ < 900 N/mm <sup>2</sup>	vhodný		
Oceľ < 1400 N/mm <sup>2</sup>	vhodný		
Oceľ < 55 HRC	vhodný		
Oceľ < 60 HRC	vhodný		
Oceľ < 67 HRC	vhodný		
INOX	vhodný		
Ti	vhodný		
GG(G)	vhodný		
Plast, sklolaminát	vhodný		
Nátery	vhodný		
Uni	vhodný		
suché	vhodný		