

Garant**Dielenská súprava, Počet nástrojov: 23****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	955002 23
GTIN	4067263723691
Trieda položky	91A

Popis**Prevedenie:**

Bežné sortimenty náradia v dvojfarebnej vložke z tvrdej PE peny. Pena s uzatvorenými pórmí je odolná proti oleju a nenasáva žiadne kvapaliny. Krycia vrstva antracitová, spodná sivá kontrastná farba signalizuje chýbajúce náradie.

Vhodné pre:

GARANT dielenské vozíky s úplne výsuvnými zásuvkami a rastrom zásuviek o rozmere **20 G x 16 G**, resp. 500 x 400 mm (Š x H).

Dielenský vozík č. 914520 – 914582.

Rozsah balenia:

Vložka z tvrdennej peny prázdna č. 952001 veľ. 955002

: 1 ks

Digitálne posuvné meradlo GARANT IP54 č. 412680 veľ. 150: 1 ks

Zvinovací pásový meter GARANT c. 462210 veľ. 3: 1 ks

Ľahká kovová vodováha GARANT č. 467020 veľ. 250: 1 ks

Ocko-vidlicový klúč GARANT c. 613600 veľ. 5,5; 7; 8; 10; 13; 16; 17; 18; 19: 1 ks

Plochý skrutkovač GARANT č. 660032 veľ. 3,5; 5,5; 6,5: 1 ks

Skrutkovač GARANT na skrutky Phillips č. 667702 veľ. 1; 2; 3: 1 ks

Kombinované kliešte GARANT c. 700940 veľ. 180: 1 ks

Kliešte Siko GARANT c. 706001 veľ. 250: 1 ks

Ploché zaoblené kliešte rovné GARANT c. 713040 veľ. 200: 1 ks

Bocná rezacka GARANT c. 724840 veľ. 160: 1 ks

Univerzálny nôž GARANT s 2 zložkovou rukovätou s 3 cepelami C. 845020: 1 ks

Technický opis

Zásuvka Úžitková plocha v G	20×16
Šírka	500 mm
Počet nástrojov	23
Hĺbka v G	16
Prevedenie	do zásuvky dielenského vozíka
Šírka v G	20
Hĺbka	400 mm
Zásobovanie energiou	Prevádzka s batériami
Textúra tvrdej peny LD45, hrúbka	30 mm
vhodné prevádzkové zariadenie	Dielenský vozík
najmenšia vhodná výška čela zásuvky	100 mm
Druh produktu	Vložka z tvrdennej peny

Príslušenstvo

Vložka z tvrdennej peny pre súbory náradia Vhodný pre sadu vložiek s tvrdennej peny 955002	952001 955002
Digitálne posuvné meradloIP54 s dátovým výstupom Rozsah merania 150	412680 150
Zvinovací meter s priezorom Dĺžka pásu 3	462210 3
Vodováha z ľahkého kovu Dĺžka 250	467020 250
Očkoploché kľúče Rozmer cez steny 10	613600 10
Očkoploché kľúče Rozmer cez steny 13	613600 13
Očkoploché kľúče Rozmer cez steny 16	613600 16
Očkoploché kľúče Rozmer cez steny 17	613600 17
Očkoploché kľúče Rozmer cez steny 18	613600 18

Očkoploché kľúče Rozmer cez steny 19	613600 19
Očkoploché kľúče Rozmer cez steny 5,5	613600 5,5
Očkoploché kľúče Rozmer cez steny 7	613600 7
Očkoploché kľúče Rozmer cez steny 8	613600 8
Plochý skrutkovač s 2K-zložkovou rukoväťou Haptoprene Šírka čepele b 3,5	660032 3,5
Plochý skrutkovač s 2K-zložkovou rukoväťou Haptoprene Šírka čepele b 5,5	660032 5,5
Plochý skrutkovač s 2K-zložkovou rukoväťou Haptoprene Šírka čepele b 6,5	660032 6,5
Skrutkovač pre skrutky Phillips, s 2K-zložkovou rukoväťou Haptoprene Veľkosť krížovej drážky 1	667702 1
Skrutkovač pre skrutky Phillips, s 2K-zložkovou rukoväťou Haptoprene Veľkosť krížovej drážky 2	667702 2
Skrutkovač pre skrutky Phillips, s 2K-zložkovou rukoväťou Haptoprene Veľkosť krížovej drážky 3	667702 3
Kombinované kľešte, chrómované, 2K-zložkové rukoväte Celková dĺžka 180	700940 180
Inštalátorské kľešte s jemným nastavením zárezov, čierne Celková dĺžka 250	706001 250
Ploché zaoblené kľešte rovné, chrómované, s opláštenými rukoväťami Celková dĺžka 200	713040 200
Stranové štiepacie kľešte chrómované, opláštené rukoväte Celková dĺžka 160	724840 160
Univerzálny nôž s 2K-zložkovou rukoväťou s 3 čepeľami, 18 mm	845020