

Garant
Dielenská súprava, Počet nástrojov: 34

ÚDAJE O OBJEDNÁVKE

Číslo objednávky	955009 34
GTIN	4067263724018
Trieda položky	91A

Popis
Prevedenie:

Bežné sortimenty náradia v dvojfarebnej vložke z tvrdej PE peny. Pena s uzatvorenými pórmí je odolná proti oleju a nenasáva žiadne kvapaliny. Krycia vrstva antracitová, spodná sivá kontrastná farba signalizuje chýbajúce náradie.

Vhodné pre:

GARANT dielenské vozíky s úplne výsuvnými zásuvkami a rastrom zásuviek o rozmere **20 G x 16 G**, resp. 500 x 400 mm (Š x H).

Dielenský vozík č. 914520 – 914582.

Rozsah balenia:

Vložka z tvrdennej peny prázdna č. 952001 veľ. 955009: 1 ks

Ocko-vidlicový kľúč GARANT c. 613600 veľ. 5,5; 7; 8; 10; 13; 16; 17; 18; 19: 1 ks

Rohatka prepínateľná GARANT c. 640025 veľ. 1/2: 1 ks

Predĺženie GARANT 1/2" č. 641029 veľ. 125; 250: 1 ks

T-rukoväť GARANT 1/2 palcová č. 641329 veľ. 295: 1 ks

Kardanový kľb GARANT c. 641629 veľ. 1/2: 1 ks

6-hranná hlavica GARANT c. 642325 veľ. 13; 14; 15; 16; 17; 18; 19; 21; 22; 24: 1 ks

12-hranná násada GARANT dlhá c. 642529 veľ. 17; 19; 21: 1 ks

Plochý skrutkovač GARANT č. 660032 veľ. 3,5; 5,5: 1 ks

Skrutkovač pre skrutky Phillips GARANT, č. 667702 veľ. 1; 2: 1 ks

Zámocnícke kladivo GARANT c. 750110 veľ. 300: 1 ks

Kombinované kliešte GARANT c. 700940 veľ. 180: 1 ks

Kliešte Siko GARANT c. 706001 vel. 250: 1 ks

Technický opis

Počet nástrojov	34
Zásuvka Úžitková plocha v G	20×16
Šírka v G	20
Prevedenie	do zásuvky dielenského vozíka
Hĺbka v G	16
Hĺbka	400 mm
Šírka	500 mm
Textúra tvrdej peny LD45, hrúbka	30 mm
vhodné prevádzkové zariadenie	Dielenský vozík
Druh produktu	Vložka z tvrdennej peny

Príslušenstvo

Vložka z tvrdennej peny pre súpravy náradia Vhodný pre sadu vložiek s tvrdennej peny 955009	952001 955009
Očkoploché kľúče Rozmer cez steny 10	613600 10
Očkoploché kľúče Rozmer cez steny 13	613600 13
Očkoploché kľúče Rozmer cez steny 16	613600 16
Očkoploché kľúče Rozmer cez steny 17	613600 17
Očkoploché kľúče Rozmer cez steny 18	613600 18
Očkoploché kľúče Rozmer cez steny 19	613600 19
Očkoploché kľúče Rozmer cez steny 5,5	613600 5,5
Očkoploché kľúče Rozmer cez steny 7	613600 7
Očkoploché kľúče Rozmer cez steny 8	613600 8
Obojstranná račna, 1/2 palca s vyhadzovačom Typ 1/2	640025 1/2
Predĺženie, 1/2 palca Celková dĺžka 125	641029 125

Predĺženie, 1/2 palca Celková dĺžka 250	641029 250
Priečna rukoväť, 1/2 palca Celková dĺžka 295	641329 295
Univerzálny kĺb 1/2 palca Typ 1/2	641629 1/2
Šesťhranná hlavica Surface Drive, 1/2 palca Rozmer cez steny 13	642325 13
Šesťhranná hlavica Surface Drive, 1/2 palca Rozmer cez steny 14	642325 14
Šesťhranná hlavica Surface Drive, 1/2 palca Rozmer cez steny 15	642325 15
Šesťhranná hlavica Surface Drive, 1/2 palca Rozmer cez steny 16	642325 16
Šesťhranná hlavica Surface Drive, 1/2 palca Rozmer cez steny 17	642325 17
Šesťhranná hlavica Surface Drive, 1/2 palca Rozmer cez steny 18	642325 18
Šesťhranná hlavica Surface Drive, 1/2 palca Rozmer cez steny 19	642325 19
Šesťhranná hlavica Surface Drive, 1/2 palca Rozmer cez steny 21	642325 21
Šesťhranná hlavica Surface Drive, 1/2 palca Rozmer cez steny 22	642325 22
Šesťhranná hlavica Surface Drive, 1/2 palca Rozmer cez steny 24	642325 24
12-hranná vložka, 1/2 Rozmer cez steny 17	642529 17
12-hranná vložka, 1/2 Rozmer cez steny 19	642529 19
12-hranná vložka, 1/2 Rozmer cez steny 21	642529 21
Plochý skrutkovač s 2K-zložkovou rukoväťou Haptoprene Šírka čepele b 3,5	660032 3,5
Plochý skrutkovač s 2K-zložkovou rukoväťou Haptoprene Šírka čepele b 5,5	660032 5,5
Skrutkovač pre skrutky Phillips, s 2K-zložkovou rukoväťou Haptoprene Veľkosť krížovej drážky 1	667702 1
Skrutkovač pre skrutky Phillips, s 2K-zložkovou rukoväťou Haptoprene Veľkosť krížovej drážky 2	667702 2

Zámočnicke kladivo sochranným golierom násady
Hmotnosť bez násady 300

750110 300

Kombinované kliešte, chrómované, 2K-zložkové rukoväte
Celková dĺžka 180

700940 180

Inštalátárske kliešte s jemným nastavením zárezov, čierne
Celková dĺžka 250

706001 250