

**Garant**

**Pracovisko s elektrickým nastavovaním výšky (2 zdvíhacie stĺpiky) Nosnosť max. 500 kg, Typ: 2000**

**ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

|                  |               |
|------------------|---------------|
| Číslo objednávky | 920312 2000   |
| GTIN             | 4067263736219 |
| Trieda položky   | 91S           |

**Popis****Prevedenie:**

Základný rám so zdvíhacou jednotkou z eloxovaného hliníka. S priečnou výstuhou na stabilizovanie. 50 mm hrubá doska z bukového multiplexu, vodovzdorne lepená. Plynulé nastavenie výšky od 740– 1 140 mm a rýchle a jednoduché ovládanie. Ovládací panel s pamäťovou funkciou, 3 rôzne pracovné výšky.

**Rozsah balenia:**

Vrátane 4 skrutiek na vyrovnanie dna.

**Povrchová úprava farby:**

Základný rám s hliníkovou zdvíhacou jednotkou a práškovanou ocelovou rúrou v antracitovej farbe RAL 7016 s **práškovou povrchovou úpravou**.

**Odporúčanie:**

Ergonomická práca pri činnostiach v sede a stojí!

**Upozornenie:**

Pod pracovnú dosku je možné namontovať len skrinky do maximálnej výšky 500 mm.

**Technický opis**

|                       |         |
|-----------------------|---------|
| maximálna nosnosť     | 500 kg  |
| Dĺžka pracovnej dosky | 2000 mm |

|  |                     |
|--|---------------------|
| Princíp prestavenia výšky  | celá konštrukcia    |
| Šírka  | 2000 mm             |
| Prestavenie výšky bezúrovňové  | áno                 |
| Hĺbka  | 750 mm              |
| Hrúbka pracovnej dosky   | 50 mm               |
| Napájacie napätie  | 250 V               |
| Rozsah prestavenia výšky (Horná hrania pracovnej dosky)<br>od - do                                 | 740 - 1140 mm       |
| Zásobovanie energiou   | Sieťová prevádzka   |
| Hĺbka pracovnej dosky  | 750 mm              |
| Pracovná doska Povrch  | s bezfarebným lakom |
| Hmotnosť   | 88 kg               |
| Typ zástrčky Vstup   | F                   |
| Materiál pracovná doska  | bukový multiplex    |
| Nosnosť pri trvalom zaťažení   | 350 kg              |
| Pracovný stôl/nosnosť pracovného stola – maximálne<br>plošne rozložené zaťaženie priečinka (drevo) | 500 kg              |
| Prevedenie Prestavenie výšky   | elektrický          |
| Hrúbka platne  | 50 mm               |
| Vyrovnanie výšky   | 25 mm               |
| Druh produktu  | Pracovný stôl       |