

Garant

Pracovisko s elektrickým nastavovaním výšky (4 zdvíhacie stĺpiky) Nosnosť max. 1000 kg, Typ: 2000

**ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

| | |
|------------------|---------------|
| Číslo objednávky | 920317 2000 |
| GTIN | 4067263736233 |
| Trieda položky | 91S |

Popis**Prevedenie:**

Základný rám so zdvíhacou jednotkou z eloxovaného hliníka. S priečnou výstuhou na stabilizovanie. 50 mm hrubá doska z bukového multiplexu, vodovzdorne lepená. Plynulé nastavenie výšky od 740– 1 140 mm a rýchle a jednoduché ovládanie. Ovládací panel s pamäťovou funkciou, 3 rôzne pracovné výšky.

Rozsah balenia:

Vrátane 4 skrutiek na vyrovnanie dna.

Povrchová úprava farby:

Základný rám s hliníkovou zdvíhacou jednotkou a práškovanou ocelovou rúrou v antracitovej farbe RAL 7016 s **práškovou povrchovou úpravou.**

Odporúčanie:

Ergonomická práca pri činnostiach v sede a stojí!

Upozornenie:

Pod pracovnú dosku je možné namontovať len skrinky do maximálnej výšky 500 mm.

Technický opis

| | |
|-----------------------|--------|
| Hĺbka pracovnej dosky | 750 mm |
| Typ zástrčky Vstup | F |

| | |
|--|---------------------|
| Prestavenie výšky bezúrovňové | áno |
| Pracovná doska Povrch | s bezfarebným lakom |
| Hĺbka | 750 mm |
| Rozsah prestavenia výšky (Horná hrania pracovnej dosky) od - do | 740 - 1140 mm |
| Napájacie napätie | 250 V |
| Princíp prestavenia výšky | celá konštrukcia |
| Zásobovanie energiou | Sieťová prevádzka |
| maximálna nosnosť | 1000 kg |
| Hrúbka pracovnej dosky | 50 mm |
| Šírka | 2000 mm |
| Nosnosť pri trvalom zaťažení | 750 kg |
| Materiál pracovná doska | bukový multiplex |
| Dĺžka pracovnej dosky | 2000 mm |
| Hmotnosť | 101 kg |
| Pracovný stôl/nosnosť pracovného stola – maximálne plošne rozložené zaťaženie priečinka (drevo) | 1000 kg |
| Prevedenie Prestavenie výšky | elektrický |
| Hrúbka platne | 50 mm |
| Vyrovnanie výšky | 25 mm |
| Druh produktu | Pracovný stôl |