

Garant

Pracovisko s elektrickým nastavovaním výšky (4 zdvíhacie stĺpiky) Nosnosť max. 1000 kg, Typ: 1500

**ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	920317 1500
GTIN	4067263736226
Trieda položky	91S

Popis**Prevedenie:**

Základný rám so zdvíhacou jednotkou z eloxovaného hliníka. S priečnou výstuhou na stabilizovanie. 50 mm hrubá doska z bukového multiplexu, vodovzdorne lepená. Plynulé nastavenie výšky od 740– 1 140 mm a rýchle a jednoduché ovládanie. Ovládací panel s pamäťovou funkciou, 3 rôzne pracovné výšky.

Rozsah balenia:

Vrátane 4 skrutiek na vyrovnanie dna.

Povrchová úprava farby:

Základný rám s hliníkovou zdvíhacou jednotkou a práškovanou ocelovou rúrou v antracitovej farbe RAL 7016 s **práškovou povrchovou úpravou**.

Odporúčanie:

Ergonomická práca pri činnostiach v sede a stojí!

Upozornenie:

Pod pracovnú dosku je možné namontovať len skrinky do maximálnej výšky 500 mm.

Technický opis

Hrúbka pracovnej dosky	50 mm
Hĺbka pracovnej dosky	750 mm

Šírka	1500 mm
Pracovná doska Povrch	s bezfarebným lakom
Rozsah prestavenia výšky (Horná hrania pracovnej dosky) od - do	740 - 1140 mm
Typ zástrčky Vstup	F
Hmotnosť	86 kg
Hĺbka	750 mm
Princíp prestavenia výšky	celá konštrukcia
Zásobovanie energiou	Sieťová prevádzka
Nosnosť pri trvalom zaťažení	750 kg
Materiál pracovná doska	bukový multiplex
Dĺžka pracovnej dosky	1500 mm
Napájacie napätie	250 V
maximálna nosnosť	1000 kg
Prestavenie výšky bezúrovňové	áno
Pracovný stôl/nosnosť pracovného stola – maximálne plošne rozložené zaťaženie priečinka (drevo)	1000 kg
Prevedenie Prestavenie výšky	elektrický
Hrúbka platne	50 mm
Vyrovnanie výšky	25 mm
Druh produktu	Pracovný stôl