

RUNPOTEC

HPI KABELNIZIESPEZIALIST

Lanko GF3 na vťahovanie káblov, v plastovom boxe, Dĺžka pásu: 50m**ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	814867 50
GTIN	9120045477160
Trieda položky	86A

Popis**Prevedenie:**

3 mm hrubá sklolaminátová páska, **odolná proti posuvu** a napriek tomu **vysoko flexibilná**; ideálna na komplikované vťahovanie káblov v už uložených rúrach alebo pri veľkom počte kolien.

Ergonomická rukoväť na držanie a prenášanie. Patentovaný vodiaci hrot s vyrovnaním skrutkovice a ochranou proti zalomeniu (2x vonkajší závit Ø RTG 6 mm). Automatická poistka so spätným ťahom. Protišmyková povrchová úprava. Vhodný na staveniská, chránený pred striekajúcou vodou a prachom, nárazuvzdorný a nerozbitný. Možné do polomeru 38 mm. Kompatibilný aj s RUNPOCAM RC2 (č. 814878) a čadičovými tyčami (č. 814877).

Rozsah balenia:

Vrátane príslušenstva zabezpečeného proti strate v plastovom boxe: 1 ohybný vodiaci hrot (vodič Runpog) s vyrovnaním skrutkovice, 1 koncové puzdro ochrany proti zalomeniu RTG Ø 6 mm, 1 vťahovacia pomôcka, 1 špeciálne lepidlo 3 g, 1 slučka na ťahanie kábla (Ø 14 mm vonkajší), 6 lepiacich puzdiel Ø 3 mm, 3 závesné oká Ø 7 mm, 1 konvertor so spojom Ø 11 mm, 1 spojovacia dutinka, 2 montážne kľúče, 1 gombíková batéria CR2032.

Technický opis

Dĺžka pásu	50 m
------------	------

Maximálne zaťaženie spoja zaťahovacieho lanka – puzdra	1,3 kN
Maximálne zaťaženie zaťahovacieho lanka	4,5 kN
Druh produktu	Nástroj na ťahanie káblov