

**Garant****Technická fréza GARANT Master Uni – stredný, s krížovým ozubením, HM,  
Typ: C0820****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	540355 C0820
GTIN	4067263736783
Trieda položky	51D

**Popis****Prevedenie:**

**GARANT**Frézovacie kolíky sa vyrábajú z vysoko výkonných karbidov s vysokou húževnatosťou a maximálnou stabilitou reznej hrany výlučne na najmodernejších strojoch CNC. Stopka je vyrobená z ocele, keď je priemer hlavy väčší ako priemer stopky, v opačnom prípade je tiež vyrobená z karbidu.

**Dĺžka stopky 200 mm** (skrátiteľné).

Ø stopky 6 mm.

**Použitie:**

Vhodné pre takmer všetky materiály v manuálnych aj priemyselných robotických aplikáciách. Na odhrotovanie, zrážanie hrán, upravovanie, opracovanie zvarov a povrchov.

Stroj zapnite až vtedy, keď je technická fréza vnorená do obrobku.

**Technický opis**

Ø hlavy	8 mm
Celková dĺžka	220 mm
Popis tvaru	zaoblený valec
Dĺžka hlavy	20 mm
Rezný materiál	HM
Druh produktu	Technická fréza

**Údaje o užívateľovi**

	<b>Zhoda</b>	<b>V<sub>c</sub></b>	<b>Kód ISO</b>
Oceľ < 900 N/mm <sup>2</sup>	vhodný		
Oceľ < 1400 N/mm <sup>2</sup>	vhodný		
Oceľ < 55 HRC	vhodný		
Oceľ < 60 HRC	vhodný		
INOX	podmienene vhodný		
Ti	podmienene vhodný		
GG(G)	vhodný		
Uni	vhodný		