

**Kombinované kliešte, chrómované, opláštené rukoväte, Celková dĺžka: 160****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	701601 160
GTIN	
Trieda položky	73F

Popis**Prevedenie:**

Ozubené čeluste. Rezné hrany dodatočne indukčne kalené (cca 60 HRC).

KNIPEXtend sa používa na pripojenie rozšírení, ako sú napríklad svorky ColorCode (CCC) na individuálne prispôsobenie alebo svorky TetheredTool (TTC) na pripojenie ochrany proti pádu TetheredTools.

Chrómované kliešte, rukoväti s viaczložkovými úchopmi a rozhraním KNIPEXtend.

Norma:

DIN ISO 5746.

Materiál:

Špeciálna nástrojová oceľ.

Upozornenie:

Predchádzajúci model č. 701600 je možné objednať až do dostupnosti modelov KNIPEXtend.

Technický opis

Rezacie hodnoty tvrdého drôtu do Ø	2 mm
Rezacie hodnoty stredne tvrdého drôtu do Ø	3,1 mm
Celková dĺžka	160 mm
Označenie výrobcu	KNIPEXtend
Norma	DIN ISO 5746
Vlastnosť čelustí	ozubené
Rukoväť	Viaczložkový plášť

Materiál	Špeciálna nástrojová oceľ
Povrch	chrómovaná
bez iskier	nie
Druh produktu	Multifunkčné kliešte