



## Ostré kombinované kliešte, chrómované, s opláštenými rukoväťami145



### ÚDAJE O OBJEDNÁVKE

Číslo objednávky	701651 145
GTIN	
Trieda položky	73F

### Popis

#### Prevedenie:

Úchopné plochy so špeciálnou trojbodovou kontúrou na bezpečné uchopenie rovných dielov. Ľahké rezanie vďaka silovému kĺbu predsadenému do výšky. Frézovaná drážka v mieste uchopenia umožňuje bezpečné držanie a ťahanie malých obrobkov, ako napr. klincov, kolíkov a čapov. Praktické pre prácu v ťažko prístupných pracovných priestoroch. Úzky tvar hlavy so zašpicatou čelustou.

Chrómované kliešte, rukoväti s viaczložkovými úchopmi a rozhraním KNIPEXtend.

KNIPEXtend sa používa na pripojenie rozšírení, ako sú napríklad svorky ColorCode (CCC) na individuálne prispôsobenie alebo svorky TetheredTool (TTC) na pripojenie ochrany proti pádu TetheredTools.

#### Norma:

**DIN ISO 5746.**

#### Materiál:

Špeciálna nástrojová oceľ.

#### Upozornenie:

Predchádzajúci model č. 701650 je možné objednať až do dostupnosti modelov KNIPEXtend.

### Technický opis

Rezacie hodnoty tvrdého drôtu do Ø	2 mm
Celková dĺžka	145 mm
Rezacie hodnoty stredne tvrdého drôtu do Ø	3 mm
Rukoväť	Viaczložkový plášť

Materiál	Špeciálna nástrojová oceľ
Povrch	chrómovaná
bez iskier	nie
Druh produktu	Multifunkčné kliešte