

**Šikmé ihlové kliešte, pochrómované, s úchytmi, Celková dĺžka: 200****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	713501 200
GTIN	
Trieda položky	73F

Popis**Prevedenie:**

Obzvlášť dlhé čeluste s oválnymi hrotmi. Indukčne kalené rezné hrany (cca 61 HRC), vhodné na tvrdý a mäkký drôt. Čeluste sú zdrsnené z vnútornej strany.

Chrómované kliešte, rukoväti s ergonomicky optimalizovanými, viacčložkovými úchopmi a rozhraním KNIPEXtend.

KNIPEXtend sa používa na pripojenie rozšírení, ako sú napríklad svorky ColorCode (CCC) na individuálne prispôsobenie alebo svorky TetheredTool (TTC) na pripojenie ochrany proti pádu TetheredTools.

Norma:**DIN ISO 5745****Materiál:**

Chróm-vanadiová oceľ, zápustkovo kovaná a kalená v oleji.

Upozornenie:

Predchádzajúci model č. 713500 je možné objednať až do dostupnosti modelov KNIPEXtend.

Technický opis

Celková dĺžka	200 mm
Dĺžka čelustí	73 mm
Otvorený tvar	zaoblené špicaté, zahnuté (40° – 45°)
Norma	DIN ISO 5745
Vlastnosť čelustí	Indukčne kalené rezné hrany (cca 60 HRC)

Prevedenie čelustí	vnútorná strana zdrsnená
Rukoväť	Viaczložkový plášť
Materiál	Chróm-vanadiová oceľ, zápustkovo kovaná a kalená v oleji
Povrch	chrómovaná
Druh produktu	Multifunkčné kliešte