

**Okrúhle kliešte, chrómované, s opláštenými rukoväťami, Celková dĺžka: 160****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	710801 160
GTIN	
Trieda položky	73F

Popis**Prevedenie:**

S krátkymi silnými čelustami (okrúhlymi). Čeluste sú na vnútornej strane hladké. Chrómované kliešte, rukoväti s viaczložkovými úchopmi a rozhraním KNIPEXtend. KNIPEXtend sa používa na pripojenie rozšírení, ako sú napríklad svorky ColorCode (CCC) na individuálne prispôsobenie alebo svorky TetheredTool (TTC) na pripojenie ochrany proti pádu TetheredTools.

Norma:**DIN ISO 5745****Materiál:**

Špeciálna chróm-vanadiová oceľ, zápusťkovo kovaná a kalená v oleji.

Upozornenie:

Predchádzajúci model č. 710800 možno objednávať naďalej až do dostupnosti modelov KNIPEXent.

Technický opis

Celková dĺžka	160 mm
Dĺžka čelustí	30 mm
Otvorený tvar	oblé
Norma	DIN ISO 5745
Prevedenie čelustí	hladká vnútorná strana
Rukoväť	Viaczložkový plášť

Materiál	Špeciálna chróm-vanadiová oceľ, zápustkovo kovaná a kalená v oleji
Povrch Kliešte	chrómovaná
Druh produktu	Okrúhle kliešte