



Ploché zaoblené kliešte, chrómované, opláštené rukoväte, Celková dĺžka: 160



ÚDAJE O OBJEDNÁVKE

Číslo objednávky	712201 160
GTIN	
Trieda položky	73F

Popis

Prevedenie:

Oválne-špicaté vďaka dlhým štíhlym čelustiam. Vložený kĺb s prevodom bez vôle. Čeluste sú zdrsené z vnútornej strany.

Chrómované kliešte, rukoväti s viaczložkovými úchopmi a rozhraním KNIPEXtend.

KNIPEXtend sa používa na pripojenie rozšírení, ako sú napríklad svorky ColorCode (CCC) na individuálne prispôsobenie alebo svorky TetheredTool (TTC) na pripojenie ochrany proti pádu TetheredTools.

Norma:

DIN ISO 5745

Materiál:

Chróm-vanádiová elektroocel', zápustkovo kovaná a kalená v oleji.

Upozornenie:

Predchádzajúci model č. 712200 je možné objednať až do dostupnosti modelov KNIPEXtend.

Technický opis

Prevedenie čelustí	vnútorná strana zdrsená
Norma	DIN ISO 5745
bez iskier	nie
s britom	nie
Materiál	kovaný v zápustke
Materiál	chróm-vanadová elektrická ocel'

Materiál	kalené v oleji
Dĺžka čelustí	54 mm
Otvorený tvar	rovný
Otvorený tvar	oválne, špicaté
Rukoväť	s plastovým poťahom
Povrch	chrómovaná
Celková dĺžka	160 mm
Druh produktu	Ploché zaoblené kliešte