



Ploché zaoblené kliešte rovné, chrómované, s opláštenými rukoväťami200



ÚDAJE O OBJEDNÁVKE

Číslo objednávky	713101 200
GTIN	
Trieda položky	73F

Popis

Prevedenie:

Obzvlášť dlhé čeluste s oválnymi hrotmi. Indukčne kalené rezné hrany (cca 61 HRC), vhodné na tvrdý a mäkký drôt. Čeluste sú zdrsené z vnútornej strany.

Chrómované kliešte, rukoväti s viaczložkovými úchopmi a rozhraním KNIPEXtend.

KNIPEXtend sa používa na pripojenie rozšírení, ako sú napríklad svorky ColorCode (CCC) na individuálne prispôsobenie alebo svorky TetheredTool (TTC) na pripojenie ochrany proti pádu TetheredTools.

Norma:

DIN ISO 5745

Materiál:

Chróm-vanadiová oceľ, zápusťkovo kovaná a kalená v oleji.

Upozornenie:

Predchádzajúci model č. 713100 je možné objednať až do dostupnosti modelov KNIPEXtend.

Technický opis

Dĺžka čelustí	73 mm
Celková dĺžka	200 mm
Rukoväť	Viaczložkový plášť
Otvorený tvar	zaoblené špicaté, rovné
Norma	DIN ISO 5745
Vlastnosť čelustí	Indukčne kalené rezné hrany (cca 60 HRC)

Prevedenie čelustí	vnútorná strana zdrsnená
Materiál	Chróm-vanadiová oceľ
Povrch	chrómovaná
Druh produktu	Multifunkčné kliešte