



Vysoko výkonné silové stranové štiepacie kliešte, TwinForce®, leštené s opláštenými rukoväťami, Celková dĺžka: 180



ÚDAJE O OBJEDNÁVKE

Číslo objednávky	723181 180
GTIN	
Trieda položky	73F

Popis

Prevedenie:

Výkonná hlava, indukčne kalené rezné hrany (cca 64 HRC), vysunutý kĺb s excentrickou konštrukciou dvojitého kĺbu.

Kliešte čierne atramentované, hlava leštená, rukoväťe s viaczložkovým opláštením a rozhranie KNIPEXtend.

KNIPEXtend sa používa na pripojenie rozšírení, ako sú napríklad svorky ColorCode (CCC) na individuálne prispôsobenie alebo svorky TetheredTool (TTC) na pripojenie ochrany proti pádu TetheredTools.

Výhoda:

Premyslené silové bočné štiepacie kliešte o 50 % znižujú vynaloženú námahu v porovnaní s bežnými silovými bočnými štiepacími kliešťami rovnakej veľkosti. Opakované rezanie znižuje množstvo potrebnej sily.

Norma:

DIN ISO 5749

Materiál:

Chróm-vanadiová oceľ, zápusťkovo kovaná a kalená v oleji.

Upozornenie:

Predchádzajúci model č. 723180 je možné objednať až do dostupnosti modelov KNIPEXtend.

Technický opis

Výkon v strihu tvrdého drôtu do Ø	3,2 mm
Výkon v strihu klavírneho drôtu do Ø	3 mm

Celková dĺžka	180 mm
Označenie výrobcu	TwinForce
Výkon v strihu mäkkého drôtu do Ø	5,5 mm
Norma	DIN ISO 5749
Rukoväť	s plastovým poťahom
Výrobný postup	Indukčne kalené rezné hrany (cca 64 HRC)
Materiál	Chróm-vanadiová oceľ
Povrch	Kliešte čierno atramentované, leštená hlava
Vysoko výkonné silové stranové štiepacie kliešte	áno
s vypínateľnou otváracou pružinou	nie
Druh produktu	rezacie kliešte