

Garant**Oceľová skrutková zvierka, Rozsah upnutia: 160mm****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	860482 160
GTIN	4067263736882
Trieda položky	81D

Popis**Prevedenie:**

Koľajnica/pevný strmeň z ťažnej ocele, klzný strmeň zápusťkovo kovaný, oceľ kalená a pozinkovaná. Oceľové vreteno s hladkým chodom s trapézovým závitom, brunované. Pohyblivá tlačná doska s integrovaným **zámkom vretena zabraňuje uvoľneniu** vretena v dôsledku vibrácií. Maximálny prenos sily pomocou **rukoväti** s protišmykovým povrchom Haptoprene a nárazuvzdorným PP jadrom. Protišmyková povrchová štruktúra aj pri mokrých, mastných rukách.

Technický opis

Prierez posuvnej lišty	16,5×7,5 mm
Rozsah upnutia	160 mm
Vykladanie	80 mm
Druh produktu	Zvierka

