

**Garant****Celoocel'ová skrutková svorka so skllopnou rukoväťou, Rozsah upnutia: 200mm****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	860492 200
GTIN	4067263742982
Trieda položky	81D

**Popis****Prevedenie:**

Koľajnica/pevný strmeň z ťažnej ocele, klzný strmeň zápustkovo kovaný, oceľ kalená a pozinkovaná. Oceľové vreteno s hladkým chodom s trapézovým závitom, brunované.

Pohyblivá tlačná doska s integrovaným **zámkom vretena zabraňuje uvoľneniu** vretena v dôsledku vibrácií. Maximálny prenos sily pomocou **rukoväti** s protišmykovým povrchom Haptoprene a nárazuvzdorným PP jadrom. Protišmyková povrchová štruktúra aj pri mokrých, mastných rukách.

Celokovový zverák so sklápacou rukoväťou. Rýchle otáčanie a upnutie na obrobok v aretovanej vertikálnej polohe rukoväti. **Sila pri práci bez námahy s vyklopenou rukoväťou.**

**Technický opis**

Prierez posuvnej lišty	19,5×9,5 mm
Vykladanie	100 mm
Rozsah upnutia	200 mm
Druh produktu	Zvierka

