

Garant**Celoocel'ová skrutková svorka so skllopnou rukoväťou, Rozsah upnutia: 300mm****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	860492 300
GTIN	4067263743002
Trieda položky	81D

Popis**Prevedenie:**

Koľajnica/pevný strmeň z ťažnej ocele, klzný strmeň zápustkovo kovaný, oceľ kalená a pozinkovaná. Oceľové vreteno s hladkým chodom s trapézovým závitom, brunované.

Pohyblivá tlačná doska s integrovaným **zámkom vretena zabraňuje uvoľneniu** vretena v dôsledku vibrácií. Maximálny prenos sily pomocou **rukoväti** s protišmykovým povrchom Haptoprene a nárazuvzdorným PP jadrom. Protišmyková povrchová štruktúra aj pri mokrých, mastných rukách.

Celokovový zverák so sklápacou rukoväťou. Rýchle otáčanie a upnutie na obrobok v aretovanej vertikálnej polohe rukoväti. **Sila pri práci bez námahy s vyklopenou rukoväťou.**

Technický opis

Vykladanie	140 mm
Rozsah upnutia	300 mm
Prierez posuvnej lišty	25×12 mm
Druh produktu	Zvierka

