

bimos

**Pracovná otočná stolička ESD, látka, s klzákmi a kruhom na nohy, vysoká,
Typ: ESD****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	972675 ESD
GTIN	4016849943992
Trieda položky	96B

Popis**Prevedenie:**

Sedadlo a operadlo z vodivého ESD textilného čalúnenia. Pohodlné a priedušné, odolné. Pohodlné čalúnenie s ergonomickým operadlom a horizontálnym prešíváním, s praktickými posuvnými rukoväťami. S ergonomickým balíkom: Synchronna technológia vrátane regulácie hmotnosti. Nepretržité vodivé spojenie medzi čalúnením a ESD kolieskami/klzákmi. Operadlo s vodivým plastovým krytom a posuvnými rukoväťami.

Regulácia hmotnosti od 45 – 120 kg.

Norma:

Leitfähig nach DIN 61340-5-1.

Technický opis

Farba Materiál sedadla	čierna
Operadlo Výška	580 mm
Operadlo Rozsah prestavenia výšky	60 mm
Oblasť prestavenia Hĺbky sedu	60 mm

Nastavenie sklonu sedadla v stupňoch	6 Stupeň
Šírka sedu	460 mm
Hĺbka sedu	470 mm
Séria	Work-Tec Ergo
Nosnosť Stolička	120 kg
elektrostatická vlastnosť	EGB/ESD
Prestavenie výšky Rozsah	590 - 860 mm
Druh produktu	ESD pracovná otočná stolička