

bimos

Pracovná otočná stolička ESD, Supertec, s kolieskami, nízka, Typ: ESD**ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	972676 ESD
GTIN	4016849943985
Trieda položky	96B

Popis**Prevedenie:**

Sedadlo a operadlo z vodivého ESD čalúnenia Supertec. Supertec je pohodlné, mäkké, priedušné, ako aj extrémne odolné, odolné proti prerezaniu, vhodné na čistenie a protišmykové. Vďaka svojmu mikropancierovaniu spája výhody látky a integrálnej peny. Pohodlné čalúnenie s ergonomickým operadlom a horizontálnym prešíváním, s praktickými posuvnými rukoväťami. S ergonomickým balíkom: Synchronná technológia vrátane regulácie hmotnosti. Operadlo s vodivým plastovým krytom a posuvnými rukoväťami. Nepretržite vodivé spojenie medzi čalúnením a ESD kolieskami/klzákami.

Regulácia hmotnosti od 45 – 120 kg.

Norma:

Leitfähig nach DIN 61340-5-1.

Technický opis

Séria	Work-Tec Ergo
Šírka sedu	460 mm
Farba Materiál sedadla	čierna

Nastavenie sklonu sedadla v stupňoch	6 Stupeň
Hĺbka sedu	470 mm
Operadlo Výška	580 mm
Oblasť prestavenia Hĺbky sedu	60 mm
Prevedenie	s kolieskami
Operadlo Rozsah prestavenia výšky	60 mm
Nosnosť Stolička	120 kg
elektrostatická vlastnosť	EGB/ESD
Prestavenie výšky Rozsah	450 - 630 mm
Druh produktu	ESD pracovná otočná stolička

Príslušenstvo

Kolieska ESD(1 súprava = 5 kusov)	963189
-----------------------------------	--------