

bimos

Pracovná otočná stolička ESD, látka, s kolieskami, nízka, Typ: ESD**ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	972674 ESD
GTIN	4016849943961
Trieda položky	96B

Popis**Prevedenie:**

Sedadlo a operadlo z vodivého ESD textilného čalúnenia. Pohodlné a priedušné, odolné. Pohodlné čalúnenie s ergonomickým operadlom a horizontálnym prešivaním, s praktickými posuvnými rukoväťami. S ergonomickým balíkom: Synchronna technológia vrátane regulácie hmotnosti. Nepretržité vodivé spojenie medzi čalúnením a ESD kolieskami/klzákmi. Operadlo s vodivým plastovým krytom a posuvnými rukoväťami. Regulácia hmotnosti od 45 – 120 kg.

Norma:**Leitfähig nach DIN 61340-5-1.****Technický opis**

Farba Materiál sedadla	čierna
Operadlo Rozsah prestavenia výšky	60 mm
Oblasť prestavenia Hĺbky sedu	60 mm
Šírka sedu	460 mm

Operadlo Výška	580 mm
Hĺbka sedu	470 mm
Nastavenie sklonu sedadla v stupňoch	6 Stupeň
Séria	Work-Tec Ergo
Nosnosť Stolička	120 kg
elektrostatická vlastnosť	EGB/ESD
Prestavenie výšky Rozsah	450 - 630 mm
Druh produktu	ESD pracovná otočná stolička

Príslušenstvo

Kolieska ESD(1 súprava = 5 kusov)	963189
-----------------------------------	--------