

bimos

**Pracovná otočná stolička ESD, Supertec, s klzákmi a kruhom na nohy, vysoká,  
Typ: ESD****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	972677 ESD
GTIN	4016849944012
Trieda položky	96B

**Popis****Prevedenie:**

Sedadlo a operadlo z vodivého ESD čalúnenia Supertec. Supertec je pohodlné, mäkké, priedušné, ako aj extrémne odolné, odolné proti prerezaniu, vhodné na čistenie a protišmykové. Vďaka svojmu mikropancierovaniu spája výhody látky a integrálnej peny. Pohodlné čalúnenie s ergonomickým operadlom a horizontálnym prešíváním, s praktickými posuvnými rukoväťami. S ergonomickým balíkom: Synchronná technológia vrátane regulácie hmotnosti. Operadlo s vodivým plastovým krytom a posuvnými rukoväťami. Nepretržite vodivé spojenie medzi čalúnením a ESD kolieskami/klzákmi.

Regulácia hmotnosti od 45 – 120 kg.

**Norma:**

**Leitfähig nach DIN 61340-5-1.**

**Technický opis**

Farba Materiál sedadla	čierna
Oblasť prestavenia Hĺbky sedu	60 mm

Hĺbka sedu	470 mm
Nastavenie sklonu sedadla v stupňoch	6 Stupeň
Operadlo Výška	580 mm
Prevedenie	vysoká výška sedenia
Séria	Work-Tec Ergo
Operadlo Rozsah prestavenia výšky	60 mm
Šírka sedu	460 mm
Nosnosť Stolička	120 kg
elektrostatická vlastnosť	EGB/ESD
Prestavenie výšky Rozsah	590 - 860 mm
Druh produktu	ESD pracovná otočná stolička