


Garant**Súprava očkových kľúčov s otvoreným koncom/račňou, Počet nástrojov: 7****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	952319 7
GTIN	4067263886389
Trieda položky	91A

Popis**Prevedenie:**

Bežné sortimenty náradia v dvojfarebnej vložke z tvrdej PE peny. Pena s uzatvorenými pórmí je odolná proti oleju a nenasáva žiadne kvapaliny. **Krycia vrstva antracitová**, spodná sivá **kontrastná farba** signalizuje chýbajúce náradie.

Rozsah balenia:

Vložka z tvrdennej peny prázdna č. 952001 veľ. 952319: 1 ks

Súprava vidlicových/račňových očkových kľúčov GARANT č. 614812 veľ. 8; 9; 10; 11; 13; 14; 16: 1 ks

Technický opis

Hĺbka v G	10
Hĺbka	250 mm
Prevedenie	s maticovým kľúčom (očkový a otvorený kľúč)
Počet nástrojov	7
Šírka	150 mm
Šírka v G	6
Textúra tvrdej peny LD45, hrúbka	30 mm

Stupeň naplnenia zásuvky v G	6×10
Druh produktu	Vložka z tvrdenej peny

Príslušenstvo

Vložka z tvrdenej peny pre súpravy náradia Vhodný pre sadu vložiek s tvrdenej peny 952319	952001 952319
Otvorený / očkový kľúč s račňous výkyvnou hlavou Rozmer cez steny 8	614812 8
Otvorený / očkový kľúč s račňous výkyvnou hlavou Rozmer cez steny 9	614812 9
Otvorený / očkový kľúč s račňous výkyvnou hlavou Rozmer cez steny 10	614812 10
Otvorený / očkový kľúč s račňous výkyvnou hlavou Rozmer cez steny 11	614812 11
Otvorený / očkový kľúč s račňous výkyvnou hlavou Rozmer cez steny 13	614812 13
Otvorený / očkový kľúč s račňous výkyvnou hlavou Rozmer cez steny 14	614812 14
Otvorený / očkový kľúč s račňous výkyvnou hlavou Rozmer cez steny 16	614812 16