


Garant**Súprava očkových kľúčov s otvoreným koncom/račňou, Počet nástrojov: 12****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	952427 12
GTIN	4067263906407
Trieda položky	91A

Popis**Prevedenie:**

Bežné sortimenty náradia v dvojfarebnej vložke z tvrdej PE peny. Pena s uzatvorenými pórmí je odolná proti oleju a nenasáva žiadne kvapaliny. **Krycia vrstva antracitová**, spodná sivá **kontrastná farba** signalizuje chýbajúce náradie.

Rozsah balenia:

Vložka z tvrdennej peny prázdna č. 952001 veľ. 952427: 1 ks

Vidlicový/račňový očkový kľúč GARANT s výkyvnou hlavou č. 614812 veľ. 8; 9; 10; 11; 12; 13; 14; 15; 16; 17; 18; 19: 1 ks

Technický opis

Šírka	200 mm
Prevedenie	s maticovým kľúčom (očkový a otvorený kľúč)
Hĺbka	500 mm
Šírka v G	8
Hĺbka v G	20
Počet nástrojov	12
Textúra tvrdej peny LD45, hrúbka	30 mm
Stupeň naplnenia zásuvky v G	8×20

Druh produktu

Vložka z tvrdenej peny

Príslušenstvo

Vložka z tvrdenej peny pre súpravy náradia Vhodný pre sadu vložiek s tvrdenej peny 952427

952001 952427

Otvorený / očkový kľúč s račňous výkyvnou hlavou Rozmer cez steny 10

614812 10

Otvorený / očkový kľúč s račňous výkyvnou hlavou Rozmer cez steny 11

614812 11

Otvorený / očkový kľúč s račňous výkyvnou hlavou Rozmer cez steny 12

614812 12

Otvorený / očkový kľúč s račňous výkyvnou hlavou Rozmer cez steny 13

614812 13

Otvorený / očkový kľúč s račňous výkyvnou hlavou Rozmer cez steny 14

614812 14

Otvorený / očkový kľúč s račňous výkyvnou hlavou Rozmer cez steny 15

614812 15

Otvorený / očkový kľúč s račňous výkyvnou hlavou Rozmer cez steny 16

614812 16

Otvorený / očkový kľúč s račňous výkyvnou hlavou Rozmer cez steny 17

614812 17

Otvorený / očkový kľúč s račňous výkyvnou hlavou Rozmer cez steny 18

614812 18

Otvorený / očkový kľúč s račňous výkyvnou hlavou Rozmer cez steny 19

614812 19

Otvorený / očkový kľúč s račňous výkyvnou hlavou Rozmer cez steny 8

614812 8

Otvorený / očkový kľúč s račňous výkyvnou hlavou Rozmer cez steny 9

614812 9