

HOLEX**Súprava klieští, Počet nástrojov: 4****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	954275 4
GTIN	4067263906421
Trieda položky	91A

Popis**Prevedenie:**

Bežné sortimenty náradia v dvojfarebnej vložke z tvrdej PE peny. Pena s uzatvorenými pórmí je odolná proti oleju a nenasáva žiadne kvapaliny. **Krycia vrstva antracitová**, spodná sivá **kontrastná farba** signalizuje chýbajúce náradie.

Rozsah balenia:

Vložka z tvrdenej peny prázdna č. 952001 veľ. 954275: 1 ks
Vodárenské kliešte HOLEX c. 706145 veľ. 250: 1 ks
Vanádiové kombinované kliešte HOLEX č. 702995 veľ. 180: 1 ks
Ploché zaoblené kliešte zahnuté HOLEX č. 713595 veľ. 160: 1 ks
Bočná rezačka HOLEX č. 725245 veľ. 160: 1 ks
Univerzálny nôž HOLEX c. 845039 veľ. 160: 1 ks
Súprava odlamovacích cepelí c. 845010 veľ. 10: 1 ks

Technický opis

Prevedenie	s kliešťami
Počet nástrojov	6
Hĺbka	400 mm
Šírka v G	10
Šírka	250 mm

Hĺbka v G	16
Textúra tvrdej peny LD45, hrúbka	30 mm
Stupeň naplnenia zásuvky v G	10×16
Druh produktu	Vložka z tvrdennej peny

Príslušenstvo

Vložka z tvrdennej peny pre súpravy náradia Vhodný pre sadu vložiek s tvrdennej peny 954275	952001 954275
Siko kliešte inkoustované, s povlakovanou rukoväťou Celková dĺžka 250	706145 250
Vanádiové kombinované kliešte, lesklé, 2 komponentné rukoväte Celková dĺžka 180	702995 180
Ploché zaoblené kliešte zahnuté, lesklé, s opláštenými rukoväťami Celková dĺžka 160	713595 160
Štiepacie kliešte leštené, opláštené rukoväte Celková dĺžka 160	725245 160
Univerzálny nôž s rukoväťou zo zinku odlievaného pod tlakom 18 mm Celková dĺžka 160	845039 160
Súprava odlamovacích čepelí 10dielna, 18 mm „experience“ Počet 10	845010 10