

HOLEX**Súprava klieští, Počet nástrojov: 3****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

| | |
|------------------|---------------|
| Číslo objednávky | 954177 3 |
| GTIN | 4067263906445 |
| Trieda položky | 91A |

Popis**Prevedenie:**

Bežné sortimenty náradia v dvojfarebnej vložke z tvrdej PE peny. Pena s uzatvorenými pórmí je odolná proti oleju a nenasáva žiadne kvapaliny. **Krycia vrstva antracitová**, spodná sivá **kontrastná farba** signalizuje chýbajúce náradie.

Rozsah balenia:

Vložka z tvrdenj peny prázdna č. 952001 veľ. 954177: 1 ks
Vanádiové kombinované kliešte HOLEX c. 702995 veľ. 160: 1 ks
Ploché zaoblené kliešte zahnuté HOLEX č. 713595 veľ. 160: 1 ks
Bočná rezačka HOLEX č. 725245 veľ. 160: 1 ks

Technický opis

| | |
|------------|-------------|
| Hĺbka v G | 8 |
| Hĺbka | 200 mm |
| Šírka v G | 8 |
| Prevedenie | s kliešťami |
| Šírka | 200 mm |

| | |
|----------------------------------|-------------------------|
| Počet nástrojov | 3 |
| Textúra tvrdej peny LD45, hrúbka | 30 mm |
| Stupeň naplnenia zásuvky v G | 8×8 |
| Druh produktu | Vložka z tvrdennej peny |

Príslušenstvo

| | |
|---|---------------|
| Vložka z tvrdennej peny pre súpravy náradia Vhodný pre sadu vložiek s tvrdennej peny 954177 | 952001 954177 |
| Vanádiové kombinované kliešte, lesklé, 2 komponentné rukoväte Celková dĺžka 160 | 702995 160 |
| Ploché zaoblené kliešte zahnuté, lesklé, s opláštenými rukoväťami Celková dĺžka 160 | 713595 160 |
| Štiepacie kliešte leštené, opláštené rukoväte Celková dĺžka 160 | 725245 160 |