


**HOLEX****Súprava klieští, Počet nástrojov: 5****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	954208 5
GTIN	4067263906469
Trieda položky	91A

**Popis****Prevedenie:**

Bežné sortimenty náradia v dvojfarebnej vložke z tvrdej PE peny. Pena s uzatvorenými pórmí je odolná proti oleju a nenasáva žiadne kvapaliny. Krycia vrstva antracitová, spodná kontrastná šedá farba signalizuje chýbajúce nástroje.

Vložky z tvrdenj peny vypĺňajú 1/4 (10 G × 8 G, resp. 250 × 200 mm) alebo 1/2 (20 G × 8 G, resp. 500 × 200 mm) úžitkovej plochy zásuvky.

**Vhodné pre:**

**Dielenské vozíky GARANT** so zásuvkami s plným výsuvom a novým rastrom zásuviek **20 G × 16 G**, resp. 500 × 400 mm (Š × H).

**Rozsah balenia:**

Vložka z tvrdenj peny prázdna č. 952001 veľ. 954208: 1 ks

Vanádiové kombinované kliešte HOLEX č. 702995 veľ. 180: 1 ks

Vodárenské kliešte HOLEX c. 706145 veľ. 250: 1 ks

Ploché zaoblené kliešte rovné HOLEX č. 713195 veľ. 200: 1 ks

Ploché zaoblené kliešte zahnuté HOLEX č. 713595 veľ. 200: 1 ks

Bočná rezačka HOLEX č. 725245 veľ. 160: 1 ks

**Technický opis**

Hĺbka	500 mm
Prevedenie	s kliešťami
Hĺbka v G	20
Šírka	200 mm

Počet nástrojov	5
Šírka v G	8
Textúra tvrdej peny LD45, hrúbka	30 mm
Stupeň naplnenia zásuvky v G	8×20
Druh produktu	Vložka z tvrdennej peny

## Príslušenstvo

Vanádiové kombinované kliešte, lesklé, 2 komponentné rukoväte Celková dĺžka 180	702995 180
Siko kliešte inkoustované, s povlakovanou rukoväťou Celková dĺžka 250	706145 250
Ploché zaoblené kliešte rovné, lesklé, s opláštenými rukoväťami Celková dĺžka 200	713195 200
Ploché zaoblené kliešte zahnuté, lesklé, s opláštenými rukoväťami Celková dĺžka 200	713595 200
Štiepacie kliešte leštené, opláštené rukoväte Celková dĺžka 160	725245 160
Vložka z tvrdennej peny pre súpravy náradia Vhodný pre sadu vložiek s tvrdennej peny 954208	952001 954208