


**HOLEX****Súprava klieští, Počet nástrojov: 5****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	954306 5
GTIN	4067263906483
Trieda položky	91A

**Popis****Prevedenie:**

Bežné sortimenty náradia v dvojfarebnej vložke z tvrdej PE peny. Pena s uzatvorenými pórmí je odolná proti oleju a nenasáva žiadne kvapaliny. **Krycia vrstva antracitová**, spodná sivá **kontrastná farba** signalizuje chýbajúce náradie.

**Rozsah balenia:**

Vložka z tvrdenej peny prázdna č. 952001 veľ. 954306: 1 ks  
Vanádiové kombinované kliešte HOLEX č. 702995 veľ. 180: 1 ks  
Vodárenské kliešte HOLEX č. 706145 veľ. 300: 1 ks  
Ploché zaoblené kliešte rovné HOLEX č. 713195 veľ. 200: 1 ks  
Ploché zaoblené kliešte zahnuté HOLEX č. 713595 veľ. 200: 1 ks  
Bočná rezačka HOLEX č. 725245 veľ. 160: 1 ks

**Technický opis**

Šírka	250 mm
Prevedenie	s kliešťami
Počet nástrojov	5
Šírka v G	10
Hĺbka v G	20
Hĺbka	500 mm

Textúra tvrdej peny LD45, hrúbka	30 mm
Stupeň naplnenia zásuvky v G	10×20
Druh produktu	Vložka z tvrdennej peny

## Príslušenstvo

Vložka z tvrdennej peny pre súpravy náradia Vhodný pre sadu vložiek s tvrdennej peny 954306	952001 954306
Vanádiové kombinované kliešte, lesklé, 2 komponentné rukoväte Celková dĺžka 180	702995 180
Siko kliešte inkoustované, s povlakovanou rukoväťou Celková dĺžka 300	706145 300
Ploché zaoblené kliešte rovné, lesklé, s opláštenými rukovätami Celková dĺžka 200	713195 200
Ploché zaoblené kliešte zahnuté, lesklé, s opláštenými rukovätami Celková dĺžka 200	713595 200
Štiepacie kliešte leštené, opláštené rukoväte Celková dĺžka 160	725245 160