

**HOLEX****Drôtená kotúčová kefa Ocelový drôt 0,30 mm, Ø kefy D1×šírka osadenia L1: 100X20mm****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	570120 100X20
GTIN	4067263723776
Trieda položky	57H

**Popis****Prevedenie:**

Vlnitý drôt pevne zalisovaný do ocelového telesa. **Velká hustota osadenia**, vysoká presnosť obvodovej hádzavosti a odolnosť proti opotrebovaniu. Prispôbenie rôznym upínacím otvorom k dispozícii vďaka **vymeniteľným redukčným krúžkom** (obsiahnuté v rozsahu dodávky).

**Použitie:**

Použitie na stojanových brúskach a leštičkách alebo strojoch s ohybným hriadeľom. Na zdršňovanie, čistenie, odstraňovanie hrdze, odstraňovanie okovín atď.

**Technický opis**

Šírka kefy	19 mm
Hrúbka štetín	0,3 mm
Ø otvoru d <sub>1</sub>	30 mm
Dĺžka orezania H <sub>1</sub>	23 mm
maximálne otáčky	8000 min <sup>-1</sup>

Ø redukčního krúžku	12 / 12,7 / 16 / 20 / 22,2 / 25,4 mm
Ø kefy D <sub>1</sub>	100 mm
Druh produktu	Okrúhla kefa