

HOLEX**Súprava klieští, Počet nástrojov: 3****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	955171 3
GTIN	4067263906605
Trieda položky	91A

Popis**Prevedenie:**

Bežné sortimenty náradia v dvojfarebnej vložke z tvrdej PE peny. Pena s uzatvorenými pórmí je odolná proti oleju a nenasáva žiadne kvapaliny. **Krycia vrstva antracitová**, spodná sivá **kontrastná farba** signalizuje chýbajúce náradie.

Rozsah balenia:

Vložka z tvrdennej peny prázdna č. 952001 veľ. 955171: 1 ks
Vanádiové kombinované kliešte HOLEX c. 702995 veľ. 160: 1 ks
Ploché zaoblené kliešte zahnuté HOLEX č. 713595 veľ. 160: 1 ks
Bočná rezačka HOLEX č. 725245 veľ. 160: 1 ks

Technický opis

Šírka	383 mm
Hĺbka	115 mm
Počet nástrojov	3
Textúra tvrdej peny LD45, hrúbka	30 mm
vhodné pre hĺbku Shadowboard	115 mm
Druh produktu	Vložka z tvrdennej peny

Príslušenstvo

Vložka z tvrdenej peny pre súpravy náradia Vhodný pre sadu vložiek s tvrdenej peny 955171

952001 955171

Vanádiové kombinované kliešte, lesklé, 2 komponentné rukoväte Celková dĺžka 160

702995 160

Ploché zaoblené kliešte zahnuté, lesklé, s opláštenými rukoväťami Celková dĺžka 160

713595 160

Štiepacie kliešte leštené, opláštené rukoväte Celková dĺžka 160

725245 160