


HOLEX**Drôtená kotúčová kefa Ocelový drôt 0,30 mm, Ø kefy D1×šírka osadenia L1: 250X30mm****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	570120 250X30
GTIN	4067263723790
Trieda položky	57H

Popis**Prevedenie:**

Vlnitý drôt pevne zalisovaný do ocelového telesa. **Veľká hustota osadenia**, vysoká presnosť obvodovej hádzavosti a odolnosť proti opotrebovaniu. Prispôsobenie rôznym upínacím otvorom k dispozícii vďaka **vymeniteľným redukčným krúžkom** (obsiahnuté v rozsahu dodávky). Otvor s dvojitou klinovou drážkou.

Použitie:

Použitie na stojanových brúskach a leštičkách alebo strojoch s ohybným hriadeľom. Na zdrsňovanie, čistenie, odstraňovanie hrdze, odstraňovanie okovín atď.

Technický opis

Šírka kefy	25 mm
Ø kefy D ₁	250 mm
Dĺžka orezania H ₁	50 mm
maximálne otáčky	3600 min ⁻¹

Ø otvoru d ₁	50,8 mm
Ø otvora vrtateľný do	80 mm
Ø redukčného krúžku	12 / 12,7 / 16 / 20 / 22,2 / 25,4 / 30 mm
Druh produktu	Okrúhla kefa