

**HOLEX****Drôtená kotúčová kefa Mosadzný drôt 0,15 mm, Ø kefy D1×šírka osadenia L1: 120X30mm****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	570170 120X30
GTIN	4067263906506
Trieda položky	57H

**Popis****Prevedenie:**

Vlnitý drôt pevne zalisovaný do ocelového telesa. **Veľká hustota osadenia**, vysoká presnosť obvodovej hádzavosti a odolnosť proti opotrebovaniu. Prispôsobenie rôznym upínacím otvorom k dispozícii vďaka **vymeniteľným redukčným krúžkom** (obsiahnuté v rozsahu dodávky).

**Použitie:**

**Na opracovanie mosadze, medi, ľahkých kovov atď.** Na leštenie, jemné kefovanie atď.

Použitie na stojanových brúskach a leštičkách alebo strojoch s ohybným hriadeľom.

Na zdršňovanie, čistenie, odstraňovanie hrdze, odstraňovanie okovín atď.

**Technický opis**

Ø otvoru d <sub>1</sub>	30 mm
Dĺžka orezania H <sub>1</sub>	33 mm
Šírka kefy	25 mm
Ø redukčného krúžku	12 / 12,7 / 16 / 20 / 22,2 / 25,4 mm

maximálne otáčky	6000 min <sup>-1</sup>
Ø kefy D <sub>1</sub>	120 mm
Druh produktu	Okrúhla kefa