

HOLEX**Drôtená kotúčová kefa (zelená) Drôt INOX 0,30 mm, Ø kefy D1×šírka osadenia L1: 200X38mm****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	570220 200X38
GTIN	4067263906513
Trieda položky	57H

Popis**Prevedenie:**

Vlnitý drôt pevne zalisovaný do ocelového telesa. **Velká hustota osadenia**, vysoká presnosť obvodovej hádzavosti a odolnosť proti opotrebovaniu. Prispôbenie rôznym upínacím otvorom k dispozícii vďaka **vymeniteľným redukčným krúžkom** (obsiahnuté v rozsahu dodávky).

Použitie:

Použitie na stojanových brúskach a leštičkách alebo strojoch s ohybným hriadeľom. Na zdrsňovanie, čistenie, odstraňovanie hrdze, odstraňovanie okovín atď.

Technický opis

Dĺžka orezania H ₁	48 mm
maximálne otáčky	6000 min ⁻¹
Ø kefy D ₁	200 mm
Ø redukčného krúžku	12,7 / 16 / 20 / 22,2 / 25,4 / 32 mm
Ø otvoru d ₁	50,8 mm

Šírka kefy	29 mm
Druh produktu	Okrúhla kefa