

**Ryhovanie, vrtanie, odhrotovanie, Počet nástrojov: 4****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	954857 4
GTIN	2050002075450
Trieda položky	91A

**Popis****Prevedenie:**

Bežné sortimenty náradia v dvojfarebnej vložke z tvrdej PE peny. Pena s uzatvorenými pórmí je odolná proti oleju a nenasáva žiadne kvapaliny. **Krycia vrstva antracitová**, spodná sivá **kontrastná farba** signalizuje chýbajúce náradie.

**Rozsah balenia:**

Vložka z tvrdennej peny prázdna č. 952001 veľ. 954857: 1 ks

Súprava špirálových vrtákov HSS GARANT č. 115120 veľ. 1-13KB: 1 ks

Ručný odihlovač GARANT 90° Č. 150400 Gr. 16,5: 1 ks

Rysovacia ihla HM HOLEX č. 458800 veľ. HM: 1 ks

Jamkár, mimoriadna kvalita c. 748900 veľ. 120/10: 1 ks

**Technický opis**

Šírka	200 mm
Hĺbka v G	10
Šírka v G	8
Hĺbka	250 mm
Počet nástrojov	4

Prevedenie	so súpravou náradia
Textúra tvrdej peny LD45, hrúbka	30 mm
Stupeň naplnenia zásuvky v G	8×10
najmenšia vhodná výška čela zásuvky	100 mm
Druh produktu	Vložka z tvrdennej peny

## Príslušenstvo

Vložka z tvrdennej peny pre súpravy náradia Vhodný pre sadu vložiek s tvrdennej peny 954857	952001 954857
Súprava špirálových vrtákov HSS č. 114150 v kazete Typ 1-13KB	115120 1-13KB
Ručný odihlovač otrepov90° Vonkajší Ø 16,5	150400 16,5
Rovná tvrdokovová rysovacia ihla Typ HM	458800 HM
Jamkárík, mimoriadna kvalita, chrómovaný Celková dĺžka 120/10	748900 120/10