

HOLEX**Okrúhla kefa Ocelový drôt 0,50 mm, Ø kefy D1×Ø vývrtu d1 / závit M:
125XM14mm****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	571203 125XM14
GTIN	4067263906582
Trieda položky	57H

Popis**Prevedenie:**

Rovná okrúhla kefa s hladkým drôtom 0,50 mm, **spletaným** a pevne zalisovaným do ocelového telesa. **Veľmi agresívny kefovací efekt s vysokou odolnosťou voči opotrebovaniu.**

Použitie:

Na ťažké práce s kefou ako odstraňovanie okovín, hrdze, odstraňovanie zvyškov, zdrsnovanie, čistenie kovových dielov, tiež na čistenie debnenia.

Spletaná doľava, zabráni sa predčasnému odvinutiu. S **vnútorným závitom M14**, na priame uchytenie **na uhlových brúskach**.

Technický opis

maximálne otáčky	12500 min ⁻¹
Šírka orezania L ₁	14 mm
Hrúbka štetín	0,5 mm
Počet pletencov	20

Závit M	M14
Ø kefy D ₁	125 mm
Dĺžka orezania H ₁	29 mm
Upchávkový materiál	Oceľový drôt
Druh produktu	Okrúhla kefa