


**Súprava vyrážačov závlačiek s rukoväťou, Počet nástrojov: 5****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	954655 5
GTIN	2050002075429
Trieda položky	91A

**Popis****Prevedenie:**

Bežné sortimenty náradia v dvojfarebnej vložke z tvrdej PE peny. Pena s uzatvorenými pórmí je odolná proti oleju a nenasáva žiadne kvapaliny. Krycia vrstva antracitová, spodná sivá kontrastná farba signalizuje chýbajúce náradie.

Vložky z tvrdej peny vyplnia 1/4 (10 G × 8 G, resp. 250 × 200 mm) alebo 1/2 (20 G × 8 G, resp. 500 × 200 mm) užitočnej plochy zásuvky.

**Vhodné pre:**

Peny veľkosti 10 G × 8 G sa hodia do Shadowboard č. 923210 veľ. 250 (2 peny na jeden Shadowboard).

**Rozsah balenia:**

Vložka z tvrdennej peny prázdna č. 952001 veľ. 954655: 1 ks

Vyrážač závlačiek FACOM s rukoväťou č. 747100 veľ. 3; 4; 5; 6; 8: 1 ks

**Technický opis**

Prevedenie	s vyrážadlom
Hĺbka v G	10
Šírka v G	8
Počet nástrojov	5

Šírka	200 mm
Hĺbka	250 mm
Textúra tvrdej peny LD45, hrúbka	30 mm
Stupeň naplnenia zásuvky v G	8×10
Druh produktu	Vložka z tvrdennej peny

## Príslušenstvo

Vložka z tvrdennej peny pre súpravy náradia Vhodný pre sadu vložiek s tvrdennej peny 954655	952001 954655
Vyrážač závlačiek s rukoväťou Ø hrotov 3	747100 3
Vyrážač závlačiek s rukoväťou Ø hrotov 4	747100 4
Vyrážač závlačiek s rukoväťou Ø hrotov 5	747100 5
Vyrážač závlačiek s rukoväťou Ø hrotov 6	747100 6
Vyrážač závlačiek s rukoväťou Ø hrotov 8	747100 8