

HOLEX**Hrncová kefa Striedavé spleťanie, ocelový drôt 0,50 mm, Ø kefy D1×závit M: 65XM14mm****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	572108 65XM14
GTIN	4067263906971
Trieda položky	57H

Popis**Prevedenie:**

Hladký drôt, **spleťaný** a pevne zalisovaný do ocelového telesa. **Veľmi agresívny kefovací efekt s vysokou odolnosťou voči opotrebovaniu.**

Striedavé spleťanie (vpravo/vľavo) pre zvýšenú agresivitu pri ťažkých kefovacích prácach. Veľmi vhodné na použitie na rokoch a hranách s pokojným chodom.

Použitie:

Špeciálne pre montáž na uhlové brúsky.

S **vnútorným závitom M14.**

Technický opis

Bezpečnostný oporný krúžok	nie
maximálne otáčky	12500 min ⁻¹
Ø kefy D ₁	65 mm
Hrúbka štetín	0,5 mm
Dĺžka orezania H ₁	20 mm

Závit M	M14
Upchávkový materiál	Oceľový drôt
Zapletanie	Striedavé spleťanie
Druh produktu	Hrncová kefa