

HOLEX**Súprava vyrážačov závlačiek s vodiacim puzdrom, Počet nástrojov: 9****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	954645 9
GTIN	4067263906834
Trieda položky	91A

Popis**Prevedenie:**

Bežné sortimenty náradia v dvojfarebnej vložke z tvrdej PE peny. Pena s uzatvorenými pórmí je odolná proti oleju a nenasáva žiadne kvapaliny. Krycia vrstva antracitová, spodná sivá kontrastná farba signalizuje chýbajúce náradie.

Rozsah balenia:

Vložka z tvrdennej peny prázdna č. 952001 veľ. 954645: 1 ks

Vyrážač závlačiek s vodiacim puzdrom HOLEX č. 748000 veľ. 0,9; 1,4; 1,8; 2,4; 2,8; 3,4; 3,9; 4,9; 5,9: 1 ks

Technický opis

Počet nástrojov	9
Prevedenie	s vyrážadlom
Šírka	150 mm
Hĺbka	150 mm
Hĺbka v G	6

Šírka v G	6
Textúra tvrdej peny LD45, hrúbka	30 mm
Stupeň naplnenia zásuvky v G	6x6
Druh produktu	Vložka z tvrdennej peny

Príslušenstvo

Vložka z tvrdennej peny pre súpravy náradia Vhodný pre sadu vložiek s tvrdennej peny 954645	952001 954645
Vyrážač závlačiek s vodiacim puzdrom Ø hrotov 0,9	748000 0,9
Vyrážač závlačiek s vodiacim puzdrom Ø hrotov 1,4	748000 1,4
Vyrážač závlačiek s vodiacim puzdrom Ø hrotov 1,8	748000 1,8
Vyrážač závlačiek s vodiacim puzdrom Ø hrotov 2,4	748000 2,4
Vyrážač závlačiek s vodiacim puzdrom Ø hrotov 2,8	748000 2,8
Vyrážač závlačiek s vodiacim puzdrom Ø hrotov 3,4	748000 3,4
Vyrážač závlačiek s vodiacim puzdrom Ø hrotov 3,9	748000 3,9
Vyrážač závlačiek s vodiacim puzdrom Ø hrotov 4,9	748000 4,9
Vyrážač závlačiek s vodiacim puzdrom Ø hrotov 5,9	748000 5,9