


**HOLEX****Okrúhla kefa so stopkou Ocelový drôt 0,30 mm, Ø kefy D1×šírka osadenia L1: 40X10mm****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	574050 40X10
GTIN	4067263906995
Trieda položky	57H

**Popis****Prevedenie:**

Špeciálne vlastnosti vlnitého drôtu, **stojka Ø 6 mm.**

**Použitie:**

V ručných brúskach, ohybných hriadeloch alebo ručných vŕtačkách na povrchovú úpravu. Vysoké otáčky znásobujú výkon kefy.

Na odstraňovanie hrdze, kovu a na čistenie.

**Technický opis**

Šírka orezania L <sub>1</sub>	10 mm
Ø kefy D <sub>1</sub>	40 mm
maximálne otáčky	18000 min <sup>-1</sup>
Dĺžka orezania H <sub>1</sub>	9 mm
Ø stopky D <sub>s</sub>	6 mm
Hrúbka štetín	0,3 mm

Upchávkový materiál	Oceľový drôt
Zapletanie	zvlnené
Druh produktu	Okrúhla kefa