

HOLEX**Okrúhla kefa so stopkou Ocelový drôt 0,20 mm, Ø kefy D1×šírka osadenia L1: 40X10mm****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	574150 40X10
GTIN	4067263907053
Trieda položky	57H

Popis**Prevedenie:**

Špeciálne vlastnosti vlnitého drôtu, **stojka Ø 6 mm.**

Použitie:

V ručných brúskach, ohybných hriadeloch alebo ručných vŕtačkách na povrchovú úpravu. Vysoké otáčky znásobujú výkon kefy.

Na odstraňovanie hrdze, kovu a na čistenie.

Technický opis

Ø kefy D ₁	40 mm
Ø stopky D _s	6 mm
Šírka orezania L ₁	10 mm
maximálne otáčky	18000 min ⁻¹
Hrúbka štetín	0,2 mm
Dĺžka orezania H ₁	9 mm

Upchávkový materiál	Oceľový drôt
Zapletanie	zvlnené
Druh produktu	Okrúhla kefa