


**HOLEX****Okrúhla kefa so stopkou Ocelový drôt 0,20 mm, Ø kefy D1×šírka osadenia L1: 80X18mm****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

|                  |               |
|------------------|---------------|
| Číslo objednávky | 574150 80X18  |
| GTIN             | 4067263907091 |
| Trieda položky   | 57H           |

**Popis****Prevedenie:**

Špeciálne vlastnosti vlnitého drôtu, **stojka Ø 6 mm.**

**Použitie:**

V ručných brúskach, ohybných hriadeloch alebo ručných vŕtačkách na povrchovú úpravu. Vysoké otáčky znásobujú výkon kief.

Na odstraňovanie hrdze, kovu a na čistenie.

**Technický opis**

|                               |                         |
|-------------------------------|-------------------------|
| Ø kefy D <sub>1</sub>         | 80 mm                   |
| maximálne otáčky              | 15000 min <sup>-1</sup> |
| Ø stopky D <sub>s</sub>       | 6 mm                    |
| Šírka orezania L <sub>1</sub> | 13 mm                   |
| Dĺžka orezania H <sub>1</sub> | 20 mm                   |
| Upchávkový materiál           | Ocelový drôt            |

Zapletanie

zvlnené

Druh produktu

Okrúhla kefa